

# Техническое описание краски NF 10 высоковязкая прозрачная база.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

Безфталатная высоковязкая прозрачная база, с эластичным и мягким на ощупь оттиском. Печататься может как прозрачной, так и окрашенной цветами серии NF. Не сохнет на сетке. Если краска высушена в соответствии с рекомендациями, устойчивость к стирке и истиранию высокая.

Тесты на истирание и стирку должны проводиться не ранее, чем через 24 часа после сушки. Соответствует экологическим стандартам.

Краска не содержит фталатов. Содержит ПВХ, что соответствует не всем мировым стандартам.

## 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

Внешний вид :	Прозрачная паста
Запах :	Незначительный
Плотность :	1, 15 г/см <sup>3</sup> (20 °С)
Вязкость :	
(при 20 °С) 7 об/мин, Брукфильд №2:	600.000 – 800.000 [мПа·с]

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Лучшие результаты (как в чистом виде, так и в окрашенном) достигаются при печати с 43-62 сетки. Для печати глиттеров 200 микрон – 10-12 сетка, 100 микрон -24 сетка, для печати металликов – 27-43 сетка и выше.

Рецепт для печати на эластичных материалах:  NF Любая цветная                      750-900 г <u>NF 10 Прозрачная                      100-250 г</u> Итого:    1000 г	Рецепт для печати глиттерами:  NF 10 Прозрачная                      750-900 г <u>Глиттер    250-100 г</u> Итого:    1000 г
Рецепт для печати металликами:  NF 10 Прозрачная                      800 г <u>NF 10 Прозрачная                      200 г</u> Итого:    1000 г	

NF 10 Прозрачная высоковязкая база, может быть смешана с цветами серии NF. Для уменьшения вязкости, можно добавлять NF 55 регулятор вязкости (1-3 %) в NF 10. Перед использованием тщательно перемешать краску. Не используйте добавки, которые не рекомендуются. После печати форму нужно замывать ZT 639.

## 4. СУШКА.

Необходимая температура 160 °С в течении 1-1,5 минут.

## 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ.

Печать должна производиться в вентилируемом месте, во избежание вдыхания. Не причиняет вреда коже в случае контакта. В случае контакта с такими органами, как глаз и рот, Вам следует обратиться за медицинской помощью.

Банки с краской хранить в чистоте и плотно закрытыми. Хранить в вентилируемом помещении при температурах (+5)-(+30) °С. Срок хранения 12 месяцев с момента производства.

Технические данные и информация, которые приведены выше, предназначены только для использования в качестве инструкций. В случае не соблюдения инструкций, производитель не несет никакой ответственности. При возникновении затруднительных ситуаций, наш технический отдел готов оказать помощь.